

EAD DS-20C

Ethylotest Anti-Démarrage

Code article : 30402



Protégez vos collaborateurs et votre flotte de véhicules avec l'installation d'un éthylotest anti-démarrage.

Cet appareil empêche de démarrer le véhicule si le conducteur dépasse le taux légal autorisé d'alcoolémie.

C'est un appareil de mesure du taux d'alcool dans l'air expiré extrêmement précis et fiable. Il a été conçu pour l'équipement de l'ensemble des véhicules professionnels. Constitué d'un combiné et d'une unité de contrôle reliés électriquement au véhicule, son principe est simple: interdire tout démarrage du véhicule si le taux légal d'alcoolémie est dépassé par le conducteur. Son efficacité permet de répondre en temps réel et en toute sécurité aux exigences du code de la route. Adapté à un environnement professionnel, son écran de contrôle conçu pour une lisibilité maximale, facilite son utilisation en toutes circonstances.

Poids	150 g
Hauteur	156 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	35 mm
Température de fonctionnement	-45°C à +85°C

Les + produit :

- Simple à utiliser
- Robuste
- Configurable
- Programme volontaire
- Homologations : EN 50436 Parties 1 et 2

Les caractéristiques techniques :

- Taille (boîtier) : 156 x 71 x 35 mm
- Poids (boîtier) : 150 gr
- Technologie du capteur : Electrochimique
- Température de fonctionnement : -45°C à +85°C
- Humidité (opérationnelle) : 10% à 95% RH sans condensation
- Temps de démarrage : 2 sec. à 15°C
- Volume d'échantillon du souffle: 0,7L -1,5L paramétrable
- Temps d'attente après soufflé insuffisant : <10 sec.
- Temps de réponse pour mesure à 0 mg/L alcool : 5 sec.
- Temps de réponse pour mesure à 0,35mg/L alcool : < 75 sec.
- Affichage : standard automobile, LCD rétro éclairé
- Options : Bouton changement de conducteur
- Embout buccal : HOPE. Produit spécifique
- Périodicité de calibrage : 12 mois
- Garantie : 2 ans
- Homologations : E11 04 7560 et EN 50436 Parties 1 et 2

Les codes articles :

Désignation	Alimentation	Code
Ethylotest Anti-Démarrage DS-20C	12V	30402
	24V	30403

Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).